





POZZO Ø5.00 – SEZIONE VERTICALE TIPO



POZZO Ø5.00 – PARTICOLARE 1



PIANTA POZZO SPALLA A



POZZO Ø5.00 – SEZIONE ORIZZONTALE 1-1

TERRENO NATURALE

NOTE – PRESKRIZIONI

- 1)0) PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SPAR CARNA DELL'IMPRESA ESECUTRICE IN TUTTE LE FASI DEL PROGETTO PER COMI PROVA DI PRESKRIZIONE IN LABORIO E IN SITO PER VERIFICARE IL COMPORTAMENTO DELLE LAMIERE EFFETIVE DEI POZZI DAVANTI CARICHI DI LAVORO. UN IMPIANTO DI ALIBURO 3.0 m ALL'INTERNO DEL SISTRATO.
- 2)1) I POZZI SONO DA REALIZZARE CON IL SOSTRATO METALLO.
- 2)2) ESERCIZIO DELLA CORONA IN MICROPALI.
- 2)3) SCAVO PER CUNCI SUCCESSIVI DI MASSIMO 1.00 m, POSIZIONANDO BELLE CENTINE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DELLA SPRITZ AERTE. STRUTTURE DI PROTEZIONE ALLA PESA IN OPERA DELLE CENTINE E DELLA SPRITZ AERTE. IL CALCESTRUZZO DEL RIPIERIMENTO (C24/20) SPA' ESEMPIO IMMEDIATAMENTE DOPO L'ULTIMO SCAVO.
- 3)0) DIMENSIONE DEL CIRCOLO DELLA CORONA E SODDISFAZIONE DEI MICROPALI SPA' IL CASO DI VERIFICA.


NOTA BENE :

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI TRONNE DOVE DIVERSIAMENTE INDICATO.
- LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO E IN CASO DI ESERCIZIONE DEI LAVORI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CONTRODOTTO CON LA D.U.
- L'ESATTA GEOMETRIA DELLE FONDAZIONI E DELLE SPALLE ESISTENTI DEVE ESSERE VERIFICATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IN ACCORDO CON LA NOTA TECNICA DI PRESSIONE DI ACQUA MARIANTE. L'ESERCIZIONE DEGLI SCAVI PER IL MANTENIMENTO COSTANTEMENTE ACQUATO IL FONDO DELLO SCAVO E IN MEZZI DEVONO ESSERE SEMPRE AVVERTITI IN PRESENTA EFFICACIA. INOLTRE, LA DIFFERENZA DI ALTEZZE DEI RIVESTIMENTI (C24/20) SPA' ESISTENTE ALLO SCOPPIO DEVE ESSERE RESTATA NEI PIANI DI LAVORO E VERIFICATA INGLI SCAVI APERTI.

MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA

- Installazione sul cordolo di testa di tutti i pozzetti strumentati di n.4 pozzetti per il monitoraggio della deformazione.
- Installazione su 3 centine all'interno per ciascun pozzo strumentato di n.16 barrette estensimetriche a corda vibrante per controllo del cedimento ed opposto UALD, per la misura delle tensioni durante l'esecuzione dello scavo.
- Le barrette a corda vibrante devono essere solide alle gli dei profili in numero di 2x2 per ciascuno delle 4 sezioni previste disposte a 90° l'una rispetto all'altra.

VADOTTO GAMBARDINI PANTA DI RIFERIMENTO



| VADOTTO GAMBARDINI – CARATTERISTICHE POZZO | | SPALLA A | | SPALLA B | |
|--|--------|----------|--------|----------|--|
| ØTA INT. FONDO | 153.99 | 152.80 | 152.80 | | |
| ØTA FONDO POZZO | 146.99 | 143.80 | 143.80 | | |
| ØTA I CENTINA | 151.49 | 150.30 | 150.30 | | |
| ØTA III CENTINA | 148.99 | 147.80 | 147.80 | | |
| ØTA MICROPALI | 139.99 | 145.30 | 145.30 | | |
| LUNGHEZZA POZZO | 12.00 | 138.80 | 138.80 | | |
| LUNGHEZZA MICROPALI | 7.00 | 14.00 | 14.00 | | |

quote espresse in metri s.l.m., e lunghezze in metri

TABELLA MATERIALI :

PER QUANTI NON SPECIFICATI AL SECONDO, SI RIFERISCE AI MATERIALI SPECIFICATI NELLE NOTE PER LE SEZIONI PER LE SEZIONI DEI LAVORI DA REALIZZARE IN ESISTENTE. SI INTENDE PER RIPIERIMENTO ALLE NOTE TECNICHE (CANTO).

CALCESTRUZZO PREDEFINITO DI RIPIERIMENTO (con autaria)

CLASSE S335

MACRO PALI:

MICRO PALI Ø50 - 410/45

MICRO PALI Ø70 - 410/45

MICRO PALI Ø90 - 410/45

MICRO PALI Ø110 - 410/45

MICRO PALI Ø130 - 410/45

MICRO PALI Ø150 - 410/45

MICRO PALI Ø170 - 410/45

MICRO PALI Ø190 - 410/45

MICRO PALI Ø210 - 410/45

MICRO PALI Ø230 - 410/45

MICRO PALI Ø250 - 410/45

MICRO PALI Ø270 - 410/45

MICRO PALI Ø290 - 410/45

MICRO PALI Ø310 - 410/45

MICRO PALI Ø330 - 410/45

MICRO PALI Ø350 - 410/45

MICRO PALI Ø370 - 410/45

MICRO PALI Ø390 - 410/45

MICRO PALI Ø410 - 410/45

MICRO PALI Ø430 - 410/45

MICRO PALI Ø450 - 410/45

MICRO PALI Ø470 - 410/45

MICRO PALI Ø490 - 410/45

MICRO PALI Ø510 - 410/45

MICRO PALI Ø530 - 410/45

MICRO PALI Ø550 - 410/45

MICRO PALI Ø570 - 410/45

MICRO PALI Ø590 - 410/45

MICRO PALI Ø610 - 410/45

MICRO PALI Ø630 - 410/45

MICRO PALI Ø650 - 410/45

MICRO PALI Ø670 - 410/45

MICRO PALI Ø690 - 410/45

MICRO PALI Ø710 - 410/45

MICRO PALI Ø730 - 410/45

MICRO PALI Ø750 - 410/45

MICRO PALI Ø770 - 410/45

MICRO PALI Ø790 - 410/45

MICRO PALI Ø810 - 410/45

MICRO PALI Ø830 - 410/45

MICRO PALI Ø850 - 410/45

MICRO PALI Ø870 - 410/45

MICRO PALI Ø890 - 410/45

MICRO PALI Ø910 - 410/45

MICRO PALI Ø930 - 410/45

MICRO PALI Ø950 - 410/45

MICRO PALI Ø970 - 410/45

MICRO PALI Ø990 - 410/45

MICRO PALI Ø1010 - 410/45

MICRO PALI Ø1030 - 410/45

MICRO PALI Ø1050 - 410/45

MICRO PALI Ø1070 - 410/45

MICRO PALI Ø1090 - 410/45

MICRO PALI Ø1110 - 410/45

MICRO PALI Ø1130 - 410/45

MICRO PALI Ø1150 - 410/45

MICRO PALI Ø1170 - 410/45

MICRO PALI Ø1190 - 410/45

MICRO PALI Ø1210 - 410/45

MICRO PALI Ø1230 - 410/45

MICRO PALI Ø1250 - 410/45

MICRO PALI Ø1270 - 410/45

MICRO PALI Ø1290 - 410/45

MICRO PALI Ø1310 - 410/45

MICRO PALI Ø1330 - 410/45

MICRO PALI Ø1350 - 410/45

MICRO PALI Ø1370 - 410/45

MICRO PALI Ø1390 - 410/45

MICRO PALI Ø1410 - 410/45

MICRO PALI Ø1430 - 410/45

MICRO PALI Ø1450 - 410/45

MICRO PALI Ø1470 - 410/45

MICRO PALI Ø1490 - 410/45

MICRO PALI Ø1510 - 410/45

MICRO PALI Ø1530 - 410/45

MICRO PALI Ø1550 - 410/45

MICRO PALI Ø1570 - 410/45

MICRO PALI Ø1590 - 410/45

MICRO PALI Ø1610 - 410/45

MICRO PALI Ø1630 - 410/45

MICRO PALI Ø1650 - 410/45

MICRO PALI Ø1670 - 410/45

MICRO PALI Ø1690 - 410/45

MICRO PALI Ø1710 - 410/45

MICRO PALI Ø1730 - 410/45

MICRO PALI Ø1750 - 410/45

MICRO PALI Ø1770 - 410/45

MICRO PALI Ø1790 - 410/45

MICRO PALI Ø1810 - 410/45

MICRO PALI Ø1830 - 410/45

MICRO PALI Ø1850 - 410/45

MICRO PALI Ø1870 - 410/45

MICRO PALI Ø1890 - 410/45

MICRO PALI Ø1910 - 410/45

MICRO PALI Ø1930 - 410/45

MICRO PALI Ø1950 - 410/45

MICRO PALI Ø1970 - 410/45

MICRO PALI Ø1990 - 410/45

MICRO PALI Ø2010 - 410/45

MICRO PALI Ø2030 - 410/45

MICRO PALI Ø2050 - 410/45

MICRO PALI Ø2070 - 410/45

MICRO PALI Ø2090 - 410/45

MICRO PALI Ø2110 - 410/45

MICRO PALI Ø2130 - 410/45

MICRO PALI Ø2150 - 410/45

MICRO PALI Ø2170 - 410/45

MICRO PALI Ø2190 - 410/45

MICRO PALI Ø2210 - 410/45

MICRO PALI Ø2230 - 410/45

MICRO PALI Ø2250 - 410/45

MICRO PALI Ø2270 - 410/45

MICRO PALI Ø2290 - 410/45

MICRO PALI Ø2310 - 410/45

MICRO PALI Ø2330 - 410/45

MICRO PALI Ø2350 - 410/45

MICRO PALI Ø2370 - 410/45

MICRO PALI Ø2390 - 410/45

MICRO PALI Ø2410 - 410/45

MICRO PALI Ø2430 - 410/45

MICRO PALI Ø2450 - 410/45

MICRO PALI Ø2470 - 410/45

MICRO PALI Ø2490 - 410/45

MICRO PALI Ø2510 - 410/45

MICRO PALI Ø2530 - 410/45

MICRO PALI Ø2550 - 410/45

MICRO PALI Ø2570 - 410/45

MICRO PALI Ø2590 - 410/45

MICRO PALI Ø2610 - 410/45

MICRO PALI Ø2630 - 410/45

MICRO PALI Ø2650 - 410/45

MICRO PALI Ø2670 - 410/45

MICRO PALI Ø2690 - 410/45

MICRO PALI Ø2710 - 410/45

MICRO PALI Ø2730 - 410/45

MICRO PALI Ø2750 - 410/45

MICRO PALI Ø2770 - 410/45

MICRO PALI Ø2790 - 410/45

MICRO PALI Ø2810 - 410/45

MICRO PALI Ø2830 - 410/45

MICRO PALI Ø2850 - 410/45

MICRO PALI Ø2870 - 410/45

MICRO PALI Ø2890 - 410/45

MICRO PALI Ø2910 - 410/45

MICRO PALI Ø2930 - 410/45

MICRO PALI Ø2950 - 410/45

MICRO PALI Ø2970 - 410/45

MICRO PALI Ø2990 - 410/45

MICRO PALI Ø3010 - 410/45

MICRO PALI Ø3030 - 410/45

MICRO PALI Ø3050 - 410/45

MICRO PALI Ø3070 - 410/45

MICRO PALI Ø3090 - 410/45

MICRO PALI Ø3110 - 410/45

MICRO PALI Ø3130 - 410/45

MICRO PALI Ø3150 - 410/45

MICRO PALI Ø3170 - 410/45

MICRO PALI Ø3190 - 410/45

MICRO PALI Ø3210 - 410/45

MICRO PALI Ø3230 - 410/45

MICRO PALI Ø3250 - 410/45

MICRO PALI Ø3270 - 410/45

MICRO PALI Ø3290 - 410/45

MICRO PALI Ø3310 - 410/45

MICRO PALI Ø3330 - 410/45

MICRO PALI Ø3350 - 410/45

MICRO PALI Ø3370 - 410/45

MICRO PALI Ø3390 - 410/45

MICRO PALI Ø3410 - 410/45

MICRO PALI Ø3430 - 410/45

MICRO PALI Ø3450 - 410/45

MICRO PALI Ø3470 - 410/45

MICRO PALI Ø3490 - 410/45

MICRO PALI Ø3510 - 410/45

MICRO PALI Ø3530 - 410/45

MICRO PALI Ø3550 - 410/45

MICRO PALI Ø3570 - 410/45

MICRO PALI Ø3590 - 410/45

MICRO PALI Ø3610 - 410/45

MICRO PALI Ø3630 - 410/45

MICRO PALI Ø3650 - 410/45

MICRO PALI Ø3670 - 410/45

MICRO PALI Ø3690 - 410/45

MICRO PALI Ø3710 - 410/45

MICRO PALI Ø3730 - 410/45

MICRO PALI Ø3750 - 410/45

MICRO PALI Ø3770 - 410/45

MICRO PALI Ø3790 - 410/45

MICRO PALI Ø3810 - 410/45

MICRO PALI Ø3830 - 410/45

MICRO PALI Ø3850 - 410/45

MICRO PALI Ø3870 - 410/45

MICRO PALI Ø3890 - 410/45

MICRO PALI Ø3910 - 410/45

MICRO PALI Ø3930 - 410/45

MICRO PALI Ø3950 - 410/45

MICRO PALI Ø3970 - 410/45

MICRO PALI Ø3990 - 410/45

MICRO PALI Ø4010 - 410/45

MICRO PALI Ø4030 - 410/45

MICRO PALI Ø4050 - 410/45

MICRO PALI Ø4070 - 410/45

MICRO PALI Ø4090 - 410/45

MICRO PALI Ø4110 - 410/45

MICRO PALI Ø4130 - 410/45

MICRO PALI Ø4150 - 410/45

MICRO PALI Ø4170 - 410/45

MICRO PALI Ø4190 - 410/45

MICRO PALI Ø4210 - 410/45

MICRO PALI Ø4230 - 410/45

MICRO PALI Ø4250 - 410/45

MICRO PALI Ø4270 - 410/45

MICRO PALI Ø4290 - 410/45

MICRO PALI Ø4310 - 410/45

MICRO PALI Ø4330 - 410/45

MICRO PALI Ø4350 - 410/45

MICRO PALI Ø4370 - 410/45

MICRO PALI Ø4390 - 410/45

MICRO PALI Ø4410 - 410/45

MICRO PALI Ø4430 - 410/45

MICRO PALI Ø4450 - 410/45

MICRO PALI Ø4470 - 410/45

MICRO PALI Ø4490 - 410/45

MICRO PALI Ø4510 - 410/45

MICRO PALI Ø4530 - 410/45

MICRO PALI Ø4550 - 410/45

MICRO PALI Ø4570 - 410/45

MICRO PALI Ø4590 - 410/45

MICRO PALI Ø4610 - 410/45

MICRO PALI Ø4630 - 410/45

MICRO PALI Ø4650 - 410/45

MICRO PALI Ø4670 - 410/45

MICRO PALI Ø4690 - 410/45

MICRO PALI Ø4710 - 410/45

MICRO PALI Ø4730 - 410/45

MICRO PALI Ø4750 - 410/45

MICRO PALI Ø4770 - 410/45

MICRO PALI Ø4790 - 410/45

MICRO PALI Ø4810 - 410/45

MICRO PALI Ø4830 - 410/45

MICRO PALI Ø4850 - 410/45

MICRO PALI Ø4870 - 410/45

MICRO PALI Ø4890 - 410/45

MICRO PALI Ø4910 - 410/45

MICRO PALI Ø4930 - 410/45

MICRO PALI Ø4950 - 410/45

MICRO PALI Ø4970 - 410/45

MICRO PALI Ø4990 - 410/45

MICRO PALI Ø5010 - 410/45

MICRO PALI Ø5030 - 410/45

MICRO PALI Ø5050 - 410/45

MICRO PALI Ø5070 - 410/45

MICRO PALI Ø5090 - 410/45

MICRO PALI Ø5110 - 410/45

MICRO PALI Ø5130 - 410/45

MICRO PALI Ø5150 - 410/45

MICRO PALI Ø5170 - 410/45

MICRO PALI Ø5190 - 410/45

MICRO PALI Ø5210 - 410/45

MICRO PALI Ø5230 - 410/45

MICRO PALI Ø5250 - 410/45

MICRO PALI Ø5270 - 410/45

MICRO PALI Ø5290 - 410/45

MICRO PALI Ø5310 - 410/45

MICRO PALI Ø5330 - 410/45

MICRO PALI Ø5350 - 410/45

MICRO PALI Ø5370 - 410/45

MICRO PALI Ø5390 - 410/45

MICRO PALI Ø5410 - 410/45

MICRO PALI Ø5430 - 410/45

MICRO PALI Ø5450 - 410/45

MICRO PALI Ø5470 - 410/45

MICRO PALI Ø5490 - 410/45

MICRO PALI Ø5510 - 410/45

MICRO PALI Ø5530 - 410/45

MICRO PALI Ø5550 - 410/45

MICRO PALI Ø5570 - 410/45

MICRO PALI Ø5590 - 410/45

MICRO PALI Ø5610 - 410/45

MICRO PALI Ø5630 - 410/45

MICRO PALI Ø5650 - 410/45

MICRO PALI Ø5670 - 410/45

MICRO PALI Ø5690 - 410/45

MICRO PALI Ø5710 - 410/45

MICRO PALI Ø5730 - 410/45

MICRO PALI Ø5750 - 410/45

MICRO PALI Ø5770 - 410/45

MICRO PALI Ø5790 - 410/45

MICRO PALI Ø5810 - 410/45

MICRO PALI Ø5830 - 410/45

MICRO PALI Ø5850 - 410/45

MICRO PALI Ø5870 - 410/45

MICRO PALI Ø5890 - 410/45

MICRO PALI Ø5910 - 410/45

MICRO PALI Ø5930 - 410/45

MICRO PALI Ø5950 - 410/45

MICRO PALI Ø5970 - 410/45

MICRO PALI Ø5990 - 410/45

MICRO PALI Ø6010 - 410/45

MICRO PALI Ø6030 - 410/45

MICRO PALI Ø6050 - 410/45

MICRO PALI Ø6070 - 410/45

MICRO PALI Ø6090 - 410/45

MICRO PALI Ø6110 - 410/45

MICRO PALI Ø6130 - 410/45

MICRO PALI Ø6150 - 410/45

MICRO PALI Ø6170 - 410/45

MICRO PALI Ø6190 - 410/45

MICRO PALI Ø6210 - 410/45

MICRO PALI Ø6230 - 410/45

MICRO PALI Ø6250 - 410/45

MICRO PALI Ø6270 - 410/45

MICRO PALI Ø6290 - 410/45

MICRO PALI Ø6310 - 410/45

MICRO PALI Ø6330 - 410/45

MICRO PALI Ø6350 - 410/45

MICRO PALI Ø6370 - 410/45

MICRO PALI Ø6390 - 410/45

MICRO PALI Ø6410 - 410/45

MICRO PALI Ø6430 - 410/45

MICRO PALI Ø6450 - 410/45

MICRO PALI Ø6470 - 410/45

MICRO PALI Ø6490 - 410/45

MICRO PALI Ø6510 - 410/45

MICRO PALI Ø6530 - 410/45

MICRO PALI Ø6550 - 410/45

MICRO PALI Ø6570 - 410/45

MICRO PALI Ø6590 - 410/45

MICRO PALI Ø6610 - 410/45

MICRO PALI Ø6630 - 410/45

MICRO PALI Ø6650 - 410/45

MICRO PALI Ø6670 - 410/45

MICRO PALI Ø6690 - 410/45

MICRO PALI Ø6710 - 410/45

MICRO PALI Ø6730 - 410/45

MICRO PALI Ø6750 - 410/45

MICRO PALI Ø6770 - 410/45

MICRO PALI Ø6790 - 410/45

MICRO PALI Ø6810 - 410/45

MICRO PALI Ø6830 - 410/45

MICRO PALI Ø6850 - 410/45

MICRO PALI Ø6870 - 410/45

MICRO PALI Ø6890 - 410/45

MICRO PALI Ø6910 - 410/45

MICRO PALI Ø6930 - 410/45

MICRO PALI Ø6950 - 410/45

MICRO PALI Ø6970 - 410/45

MICRO PALI Ø6990 - 410/45

MICRO PALI Ø7010 - 410/45

MICRO PALI Ø7030 - 410/45

MICRO PALI Ø7050 - 410/45

MICRO PALI Ø7070 - 410/45

MICRO PALI Ø7090 - 410/45

MICRO PALI Ø7110 - 410/45

MICRO PALI Ø7130 - 410/45

MICRO PALI Ø7150 - 410/45

MICRO PALI Ø7170 - 410/45

MICRO PALI Ø7190 - 410/45

MICRO PALI Ø7210 - 410/45

MICRO PALI Ø7230 - 410/45

MICRO PALI Ø7250 - 410/45

MICRO PALI Ø7270 - 410/45

MICRO PALI Ø7290 - 410/45

MICRO PALI Ø7310 - 410/45

MICRO PALI Ø7330 - 410/45

MICRO PALI Ø7350 - 410/45

MICRO PALI Ø7370 - 410/45

MICRO PALI Ø7390 - 410/45

MICRO PALI Ø7410 - 410/45

MICRO PALI Ø7430 - 410/45

MICRO PALI Ø7450 - 410/45

MICRO PALI Ø7470 - 410/45

MICRO PALI Ø7490 - 410/45

MICRO PALI Ø7510 - 410/45

MICRO PALI Ø7530 - 410/45

MICRO PALI Ø7550 - 410/45

MICRO PALI Ø7570 - 410/45

MICRO PALI Ø7590 - 410/45

MICRO PALI Ø7610 - 410/45

MICRO PALI Ø7630 - 410/45

MICRO PALI Ø7650 - 410/45

MICRO PALI Ø7670 - 410/45

MICRO PALI Ø7690 - 410/45

MICRO PALI Ø7710 - 410/45

MICRO PALI Ø7730 - 410/45

MICRO PALI Ø7750 - 410/45

MICRO PALI Ø7770 - 410/45

MICRO PALI Ø7790 - 410/45

MICRO PALI Ø7810 - 410/45

MICRO PALI Ø7830 - 410/45

MICRO PALI Ø7850 - 410/45

MICRO PALI Ø7870 - 410/45

MICRO PALI Ø7890 - 410/45

MICRO PALI Ø7910 - 410/45

MICRO PALI Ø7930 - 410/45

MICRO PALI Ø7950 - 410/45

MICRO PALI Ø7970 - 410/45

MICRO PALI Ø7990 - 410/45

MICRO PALI Ø8010 - 410/45

MICRO PALI Ø8030 - 410/45

MICRO PALI Ø8050 - 410/45

MICRO PALI Ø8070 - 410/45

MICRO PALI Ø8090 - 410/45

MICRO PALI Ø8110 - 410/45

MICRO PALI Ø8130 - 410/45

MICRO PALI Ø8150 - 410/45

MICRO PALI Ø8170 - 410/45

MICRO PALI Ø8190 - 410/45

MICRO PALI Ø8210 - 410/45

MICRO PALI Ø8230 - 410/45

MICRO PALI Ø8250 - 410/45

MICRO PALI Ø8270 - 410/45

MICRO PALI Ø8290 - 410/45

MICRO PALI Ø8310 - 410/45

MICRO PALI Ø8330 - 410/45

MICRO PALI Ø8350 - 410/45

MICRO PALI Ø8370 - 410/45

MICRO PALI Ø8390 - 410/45

MICRO PALI Ø8410 - 410/45

MICRO PALI Ø8430 - 410/45

MICRO PALI Ø8450 - 410/45

MICRO PALI Ø8470 - 410/45

MICRO PALI Ø8490 - 410/45

MICRO PALI Ø8510 - 410/45

MICRO PALI Ø8530 - 410/45

MICRO PALI Ø8550 - 410/45

MICRO PALI Ø8570 - 410/45